



HIGH SECURITY



INHIBIDORES

Inhibidor Celular Tactico 8 Watt - HS - 4112



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Descripción:

En este desarrollo se implemento 2 modulos de transmisión por banda, que al realizar distintas pruebas de campo se comprobó un mayor rango de cobertura. Al tener un gran consumo (8 Amp) tiene instalado en su interior un ventilador que se encarga de enfriar el circuito para poder asegurar un uso extenso y seguro.

Su potencia total es de 8 watt reales, que permite lograr un amplio rango de bloqueo de comunicaciones celulares.

USO PORTABLE: Este Inhibidor ha sido diseñado para operaciones tácticas outdoor, debido a su exclusivo diseño que permite ser alimentado por una batería de alta capacidad, permitiendo desplazarse con el bloqueador con total independencia de energía.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





www.lacasadelespia.com

BOLSO: La unidad incluye un bolso en formato vertical que sirve para alojar al bloqueador y poder desplazarse con el mismo en forma totalmente inadvertida.

El bolso tiene un orificio tipo ventana rejilla que permite al ventilador de la unidad disipar el calor.



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com

BATERIA:

La unidad esta compuesta del bloqueador y el compartimiento para la batería de Gel de alta capacidad para uso portable.



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



USO FIJO: El sistema viene con una fuente de alimentación de 6 volts de 8 Amp para poder conectar directamente al inhibidor y así darle una autonomía en forma continua.



Situaciones de Uso:

- Toma de Rehenes
- Protección de personalidades VIP
- Allanamientos
- Conferencias

Características Técnicas:

Potencia: 8 Watt (800= 4 Watt / 1900= 4 Watt)
Rango de inhibición: 40 - 100 mtrs - (CDMA: 20 - 50 Mtrs)
Tecnologías celulares: AMPS - N-AMPS - TDMA - CDMA - IDEN - GSM - PCS - NEXTEL
Frecuencias: 806 ~ 894 Mhz / 1850 ~ 1990 Mhz
Ondas: PLL Sintetizadas
Antenas: Externas Omni x 4
Alimentación: Fuente: 6 Volts 8 Amp (110~220V)
Batería Externa: 6 Volts 10 Amp
Autonomía con fuente de alimentación: Continua
Autonomía con batería externa: 1:30 Hrs aprox.
Disipador de calor: Ventilador interno
Dimensiones Inhibidor: 280 x 200 x 80 mm



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Incluye:



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

